



Mola abrasiva combinata PREMIUM* CUT AND GRIND, Ø Disco: 125mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563220 125
GTIN	9003170019156
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva combinata sottile con struttura multistrato per stabilità elevata, con protezione per tagli in profondità nell'area della curvatura.

Uso:

Per troncatura e rettifica ad asportazione leggera senza cambio utensile.

Specifica:

A46Q-BFXA.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Larghezza disco	2 mm
Descrizione della forma	curvato
Specifica	A46Q-BFXA
Ø Disco	125 mm

Per spessori materiale	6 - 10 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		