

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, 9 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921091 1500
GTIN	4062406083052
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti (sinistra) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 200, 250

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpoverniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Peso	181,7 kg
Profondità utile cassette	500 mm
Serie	Ready-to-go
Larghezza utile cassette	500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Altezza	950 mm
Numero dei cassette	4
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/2	950320 100/2
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/5	950320 150/5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/1	950320 100/1
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Cassetto Altezza frontalini cassetti 250 mm	927800 250
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/2	950320 75/2
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4	950320 150/4
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/4	950320 125/4
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/3	950320 125/3
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/3	950320 100/3
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/6	950320 125/6
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/3	950320 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/1	950320 125/1
Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5

Set da officina Numero degli utensili 22

955072 22