

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassette, cassettone, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921134 1500
GTIN	4062406083120
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Con cassetto a scomparti lunghi per utensili di grandi dimensioni.

**Collocamento:**

altezza porta (sinistra) mm: 425

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 100, 150

Altezza frontalini cassetto a scomparti lunghi in mm: 125

**Accessori speciali:**

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

**Verniciatura:**

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Larghezza utile cassette	500 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Serie	Ready-to-go
Profondità piano di lavoro	750 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Profondità utile cassette	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile cassettone	1100 mm
Altezza utile corpo per cassette	425 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Altezza	950 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Numero dei cassette	4
Profondità utile cassettone	500 mm
Peso	158,6 kg
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

## Accessori

Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Set di tappetini antiscivolo per cassette, 5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/1	950320 100/1
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/2	950320 100/2
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/1	950320 75/1
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/2	950320 75/2
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/3	950320 75/3
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/5	950320 150/5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/3	950320 100/3
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/4	950320 150/4
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22