Garant

Tronchese a tagliente diagonale per elettronica, SFW, Lunghezza complessiva: 125mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726670 125
GTIN	4062406133689
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:
Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62 – 64 HRC). Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in **bimateriale** conduttivo. **Indicati per ESD.**
Materiale:
Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo di rame fino a ∅	0,2 - 1,5 mm
Larghezza della testa	10 mm
Lunghezza tagliente	10 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	testimone molto fine
Impugnatura	Manici in bimateriale

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (62 – 64 HRC)
Materiale	Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC
Superficie	opaca sabbiata
Attributo del nome del prodotto	SFW
Con molla	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente