


**Garant****Inserto di troncatura neutro, HB9140, Larghezza gola w: 8,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Classe articolo	21H

**Descrizione****Esecuzione:**

Con smusso di protezione. Per elevate prestazioni di asportazione truciolo, acciai di maggiore resistenza e tagli interrotti (aumentare l'avanzamento del 10%).

**Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	8 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	TiAlN <sup>2</sup>
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/gir,
Impiego principale	M
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB9140
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro

Tipo di prodotto

Inserito per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		