

**Garant****Tool24 Locker – Sistema di ampliamento Slave, Modello: 180/40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	979320 180/40
GTIN	4062406135416
Classe articolo	9SA

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di distribuzione con scomparti di diverse dimensioni per garantire un prelievo sicuro e completamente documentato di ogni singolo articolo. Gli scomparti hanno una grandezza tale da poter custodire articoli di grandi dimensioni e sono predisposti per il passaggio di cavi elettrici allo scopo di alloggiare dei cariche batterie. Un sistema di illuminazione interna a LED di serie facilita sia il riconoscimento degli scomparti che vengono aperti automaticamente in assenza di luce che il prelievo stesso. Il listello a LED posto lungo gli scomparti agevola ulteriormente le operazioni di prelievo e riempimento.

I pannelli forati montati su entrambi i lati consentono il montaggio flessibile di un monitor touchscreen se master. Permettono inoltre il fissaggio di ganci e supporti Easyfix nonché di tutti gli altri accessori per pannelli forati disponibili nel nostro catalogo.

Il sistema master può essere ingrandito e combinato con altri armadi slave di qualsiasi variante hardware Tool24. Sistema di distribuzione con 40 scomparti per articoli di piccole dimensioni.

**Uso:**

Sistema di fornitura automatico per custodire e gestire anche articoli voluminosi, quali ad es. DPI, elettrotensili e utensili manuali di grandi dimensioni o le nostre valigette in plastica L-BOXX®.

**Collocamento:**

numero scomparti × altezza in mm: 32× 140; 8× 220

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Tutti gli scomparti sono predisposti per l'alimentazione. Il collegamento di alimentatori singoli deve essere effettuato a cura del cliente. Le indicazioni sul peso riportate nei dati tecnici si riferiscono agli armadi del sistema di ampliamento, anche senza PC o schermo.

- **Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.**

Scomparti con finestrella, colori e dimensioni (dimensioni degli scomparti, larghezze e profondità degli armadi) personalizzabili.

Rivolgetevi al vostro consulente specializzato!

## Descrizione tecnica

Altezza	1965 mm
Peso	275 kg
Larghezza	1100 mm
Profondità	500 mm
Portata per scomparto	25 kg
Numero cassette di custodia	40
Profondità utile scomparto	450 mm
Larghezza utile scomparto	180 mm
Altezza utile scomparto (2)	220 mm
Altezza utile scomparto (1)	140 mm
Serie	Tool24 Locker
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Sistema di fornitura prodotti