


**Garant****Inserto di troncatura neutro, HU9215, Larghezza gola w: 8,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273296 8,0
GTIN	4062406085858
Classe articolo	21H

**Descrizione****Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Larghezza gola w	8 mm
Impiego principale	K
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HU9215
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	110 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	70 m/min	P
GG(G)	idoneo	100 m/min	K
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		