

## Scheda tecnica



### Sega a tazza universale senza punta da centro, Ø: 57mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	788041 57
GTIN	4058546228729
Classe articolo	76G

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l'impiego nell'elettronica e nell'installazione.

##### Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l'impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm<sup>2</sup>.

##### Nota:

**Ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**

#### Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Profondità massima di taglio	60 mm
Impiego per	Scatole interruttori, scatole per pareti a intercapedine e cassette di distribuzione, lampade da incasso

## Scheda tecnica

Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Sega da traforo