


**Garant****Inserto di troncatura neutro, HU9310, Larghezza gola w: 8,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Classe articolo	21H

**Descrizione****Uso:**

Per lame di troncatura n. art. 273551 – 273558.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Larghezza gola w	8 mm
Impiego principale	N
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU9310
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	380 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	360 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		