

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, lato sinistro aperto, lato destro con 4 cassetti, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921004 1500
GTIN	4062406086305
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo aperto arretrato per una postura ergonomica.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Peso	132,6 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	850 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassetti	525 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Serie	Ready-to-go
Spessore piano di lavoro	50 mm
Numero dei cassetti	4
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/2	950320 100/2
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Cassetto Altezza frontalini cassetti 200 mm	927800 200
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/5	950320 150/5
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
	953833 39

Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetto / modello 100/1

950320 100/1

Set di tappetini antiscivolo per cassetto, 5 pezzi Dimensioni in G 20X20

951885 20X20

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21

914227 KO21

Cassetto Altezza frontalini cassetto 100 mm

927800 100

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetto / modello 75/2

950320 75/2

Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm

951951 1500

Set da officina Numero degli utensili 26

955081 26

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetto / modello 150/4

950320 150/4

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetto / modello 100/3

950320 100/3

Sistema di rientro ammortizzato per cassetto Comfort Close Portata cassetto 75 kg

950180 75

Tappetino per cassetto Dimensioni in G 20X20

951830 20X20

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3

950300 75/3

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetto / modello 75/3

950320 75/3

Set giraviti Numero degli utensili 10

953522 10

Set da officina Numero degli utensili 22

955072 22

Set Pinze Numero degli utensili 5

954306 5