

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in eluplan scuro, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921047 1500
GTIN	4062406086343
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Corpo con sportello e un ripiano.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	128,3 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Cassetti profondità utile in G	20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Serie	Ready-to-go
Altezza	850 mm
Larghezza struttura portante	1300 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza utile corpo per cassetti	525 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Numero dei cassetti	4
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto	Banco da lavoro
------------------	-----------------

Accessori

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4	950320 150/4
--	--------------

Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
--	----------

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
---	-------------

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
---	-------------

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/2	950320 100/2
--	--------------

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
---	-------------

Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
--	--------------

Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
--------------------------------	----------

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------

Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
---	-----------

Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
--------------------------------------	----------

Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
--------------------------------------	----------

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
--	-------------

Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
---	--------------

Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
--	-----------

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/5	950320 150/5
--	--------------

Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
---	------------

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/2	950320 75/2
---	-------------

Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
--	----------

Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/3	950320 75/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 75/1	950320 75/1
Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassetti 200 mm	927800 200
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/3	950320 100/3
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Insero a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/1	950320 100/1
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10