

Garant**Punta speciale in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, Ø DC ±0,003: 1,03 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	121201 1,03
GTIN	4045197715449
Classe articolo	11E

Descrizione**Esecuzione:**

Punta di precisione per materie plastiche. **Autocentratura** mediante **geometria ad 1 tagliente** per la **massima stabilità dimensionale**. Scanalature elicoidali **lucidate** per **una truciolatura ottimale**. Possibilità di rispettare il campo di tolleranza **IT7** dall'ingresso del Ø fino all'uscita del Ø grazie all'affilatura speciale. **Tolleranza:** Dim. Ø nominale **±0,003 mm**.

Raccomandazioni:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 121201 + 129100HB**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 121201 + 129100HE**.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 6537

Tolleranza Ø nominale: $\pm 0,003$

Numero taglienti Z: 1

semi-standard: sì

Tolleranza Ø nominale: $\pm 0,003$

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 5,5 mm

Lunghezza complessiva L: 45 mm

Ø codolo D_s : 3 mm

Avanzamento f in PEEK: 0,1 mm/gir,

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	1
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	7 mm

Tolleranza codolo	h6
Ø nominale D _c	1,03 mm
Tolleranza Ø nominale	±0,003
Ø codolo D _s	3 mm
Lunghezza complessiva L	45 mm
Avanzamento f in PEEK	0,1 mm/gir,
Norma	DIN 6537
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	5,5 mm
semi-standard	sì
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HMI
Profondità di foratura fino a	5xD
Angolo di affilatura	120 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale