

Garant**SNMG 120408, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura