

Garant**Maschio a macchina, nitrurato, MF: 12X1,25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Classe articolo	11H

Descrizione**Vantaggi:**

Lavorazione a secco, con la ghisa grigia. Si può fare a meno del lubrorefrigerante. Particolarmente resistenti all'usura grazie alle superfici nitrurate.

Nota:

con 4 taglienti.

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1,25 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 9 mm

Quadro del codolo □: 7 mm

Ø preforo: 10,8 mm

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HSS E
Numero taglienti Z	4
Ø Codolo D _s	9 mm
Profondità filettatura	36 mm
Ø Preforo	10,8 mm
Numero di scanalature per i trucioli	4
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX

Norma	DIN 374
Passo della filettatura	1,25 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Filettatura	12 mm
Tipo di filettatura	MF
Quadro del codolo □	7 mm
Misura del filetto	M12×1,25
Rivestimento	nitruato
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	bianco
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG	idoneo	13 m/min	K
GGG	limitatamente adatto	9 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		