

**Garant**
**Maschio a mano trapezoidale singolo Finitore, non rivestito, Tr: TR16X4**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130790 TR16X4
GTIN	4062406087838
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set composto **da 3 pezzi, 1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore.**

- **Sgrossatore con imbocco lungo**
- **Finitore con tolleranza H7**

**Nota:**

**Solo per maschiatura a mano.**

Passo della filettatura: 4 mm

Lunghezza complessiva L: 140 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 11 mm

Quadro del codolo □: 9 mm

Ø preforo: 12,25 mm

**Descrizione tecnica**

Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	140 mm
Passo della filettatura	4 mm
Ø Preforo	12,25 mm
Numero taglienti Z	3
Quadro del codolo □	9 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	11 mm
Misura del filetto	16
Rivestimento	non rivestito

Tipo di filettatura	TR
Angolo di filetto	30 grado
Materiale da taglio	HSS E
Norma	Norma interna
Classe di tolleranza	DIN 103 7H
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Alluminio > 10% Si	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Uni	idoneo		
Olio	idoneo		

