

**Garant**
**Set di maschi a mano, non rivestito, M: M30**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130400 M30
GTIN	4062406088569
Classe articolo	11G

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Set composto da tre pezzi, **1 sgrossatore, 1 semifinitore e 1 finitore. Sgrossatore con imbocco lungo.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3,5 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 22 mm

Quadro del codolo □: 18 mm

Ø preforo: 26,5 mm

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo D <sub>s</sub>	22 mm
Ø Preforo	26,5 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN 352
Tipo di filettatura	M

Quadro del codolo □	18 mm
Passo della filettatura	3,5 mm
Numero taglienti Z	3
Numero di scanalature per i trucioli	3
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Profondità filettatura	90 mm
∅ Filettatura	30 mm
Materiale da taglio	HSS E
Misura del filetto	M30
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	D
Forma dell'imbocco	A
Forma dell'imbocco	C
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		

Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo
GG(G)	limitatamente adatto
Uni	idoneo
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto