



## Disco abrasivo lamellare SLTflex (CER), attacco M14, Ø 125 mm, Grana: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566313 40
GTIN	4027497550593
Classe articolo	53L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Le **lamelle a forma di falcetto** (brevettate) sono collegate in modo radiale a un nocciolo ad alta resistenza in GFRP. La **struttura senza platorello** permette di ottenere un'**elevatissima sporgenza delle lamelle**. Elevato spessore del rivestimento. Attacco filettato M14, **non è necessario nessun dado di serraggio**.

**Grana ceramica (CER)** con legante superiore abrasivo per **impieghi gravosi**.

#### Uso:

Per la lavorazione di **punti di difficile accesso**, levigatura di contorni e **molatura di saldature d'angolo**. La lunga sporgenza delle lamelle permette un **taglio morbido**.

### Descrizione tecnica

Descrizione della forma	obliquo con sporgenza lamelle
Grana	40
Ø Disco	125 mm
Serie	SLTflex
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	<0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Filettatura	M14
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		