

Garant**Ganascia Gripp rigida, Per modello: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361128 160
GTIN	4062406090241
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di presa n. art. 361160 7 e 361238 – 361250. Per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Xpent1-2
Lunghezza l_1	40 mm
Altezza ganasce h	40 mm
Lunghezza ganasce l	78,5 mm
Altezza h_1	40 mm
Larghezza ganasce b	160 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

