

**Garant****Ganascia riportata autostaffante, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361136 100
GTIN	4062406090333
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Temprata e rettificata

**Uso:**

Sistema di serraggio in abbinamento alle lamiere di rivestimento n. art. 361161 e agli inserti di serraggio n. art. 361162. Ideale per la lavorazione del 6° lato, poiché il pezzo viene trascinato sulla guida base mediante il serraggio autostaffante o le lamiere di rivestimento. Altezze d'appoggio di 5, 10 e 15 mm

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	40 mm
Lunghezza ganasce l	60 mm
Per codice a colori	Xpent0
Larghezza ganasce b	100 mm
Numero alloggiamenti per inserti	4
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

