



Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 210



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313755 210
GTIN	2050001929785
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Bisellati per \varnothing piccoli.

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per :

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino autocentrante e ganasce Schunk

Lunghezza L: 102 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 40 mm

Distanza fori a: 20 mm

Distanza fori b: 25 mm

Larghezza cava D: 14 mm

Descrizione tecnica

Distanza fori b	25 mm
-----------------	-------

Lunghezza L	102 mm
Larghezza cava D	14 mm
Larghezza B	35 mm
Altezza H	40 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Distanza fori a	20 mm
Per tipo mandrino	210 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio