

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315/21****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313715 315/21
GTIN	2050001929723
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Distanza fori b	30 mm
Altezza H	60 mm
Per filettatura DIN 912	M16
Distanza fori a	39 mm
Larghezza cava D	21 mm
Per tipo mandrino	315 mm

Lunghezza L	129 mm
Larghezza B	50 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio