

**Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno, Per tipo mandrino: 210****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313470 210
GTIN	2050001929631
Classe articolo	33T

**Descrizione****Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.  
Temperate.

**Uso:**

Per serraggio interno ed esterno.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhmm e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

**Le ganasce riportate e a gradino acquistate successivamente vanno rettificate nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Lunghezza L	84,3 mm
Distanza fori a	28,7 mm
Per tipo mandrino	210 mm
Altezza H	49 mm

Distanza fori b	19 mm
Larghezza cava D	17 mm
Larghezza B	40 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio