

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315/21****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Classe articolo	33T

**Descrizione****Esecuzione:**

Bisellati per  $\varnothing$  piccoli.

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per :**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhms e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino autocentrante e ganasce Schunk

Lunghezza L: 145 mm

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 50 mm

Distanza fori a: 30 mm

Distanza fori b: 30 mm

Larghezza cava D: 21 mm

**Descrizione tecnica**

Distanza fori a	30 mm
-----------------	-------

Lunghezza L	145 mm
Larghezza cava D	21 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Per filettatura DIN 912	M16
Distanza fori b	30 mm
Larghezza B	50 mm
Altezza H	50 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio