

**HEDI****Linea di prolunga, 400 V / 16 A, Modello: 10BQ2**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Classe articolo	08B

## Descrizione

### Esecuzione:

**Omologato per l'impiego all'aperto e in locali umidi (IP44).** Per l'impiego in condizioni difficili, resistente a olio e acidi, con superficie liscia e resistente all'usura.

**Cavo corazzato in PU altamente flessibile H07BQ-F 3G1,5.**

### Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

## Descrizione tecnica

Classe del cavo	H07BQ-F
Lunghezza cavo	10 m
Materiale del cavo	Cavo corazzato
Struttura del cavo	5G2,5
Grado di protezione IP	IP 44
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Attributo del nome del prodotto	400 V / 16 A
Tensione di rete	40 V

Tipo di prodotto

Prolunga