



## Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S plus 2.0 con griffe base e morsetti temprati, DIN 702-4, Modello: 250



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313117 250
GTIN	2050001928771
Classe articolo	33U

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.**
- **Lunga durata con la massima precisione.**
- **Sistema modulare con bussole di protezione.**
- **Tempi di allestimento minimi.**
- **Corpo del mandrino temprato fino a  $\varnothing$  315 mm.**
- **Grande foro passante (Dim. E!).**
- **Spina di sicurezza per la massima sicurezza d'uso.**
- **Griffe base compatibili con i mandrini del sistema "F" e del sistema "Duro".**
- **Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.**
- **Elevata precisione di serraggio dei  $\varnothing$  interni più piccoli.**

#### Testo didascalie:

Corpo del mandrino temprato, estremamente rigido e lucido.

Griffe base con dentatura obliqua.

Forma speciale con profilo del bordo.

Pulsante per il cambio delle ganasce.

Protezione griffe (3x – tranne Dimensione 400).

Perno di arresto per il preposizionamento della griffa base.

Azionamento con attacco esagonale.

**Uso:**

Per macchine con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti anteriori. Le flange grezze devono sempre essere adattate prima alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

**Norma:**

**DIN 702-4.**

**Materiale:**

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

**Fornitura:**

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.

Incluso 1 set di griffe base e morsetti duri.

**Accessori speciali:**

**Griffe di ricambio e supplementari** vedi n. art. 313200 – 313350.

## Descrizione tecnica

Passaggio E	62 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	92 - 252 mm
Corsa di serraggio per griffa S	7,7 mm
Peso	28,8 kg
Chiave esagono interno K	16 mm
Numero massimo giri	4200 min <sup>-1</sup>
Altezza mandrino D	98 mm
Modello	250
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	10 - 250 mm
Ø Esterno A	256 mm
Ø Centraggio B	235 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-4
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

---

**Accessori**

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 250	313250 250
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 250	313200 250
Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 250	313207 250
Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 250	313210 250
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 250	313205 250