



Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe integrali, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 160/5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313135 160/5
GTIN	2050001928801
Classe articolo	33U

Descrizione

Esecuzione:

- Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.
- Lunga durata con la massima precisione.
- Sistema modulare con bussole di protezione.
- Tempi di allestimento minimi.
- Corpo del mandrino temprato fino a Ø 315 mm.
- Grande foro passante (Dim. E!).
- Spina di sicurezza per la massima sicurezza d'uso.
- Griffe base compatibili con i mandrini del sistema "F" e del sistema "Duro".
- Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.
- Elevata precisione di serraggio dei Ø interni più piccoli.

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.

Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200 – 313350.

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Campo di serraggio con morsetti temprati esterni: 5 - 170 mm

Campo di serraggio con morsetti temprati interni: 65 - 186 mm

Corsa di serraggio per griffa S: 6,5 mm

Ø esterno A: 165 mm

Passaggio E: 42 mm

Ø contropunta B: 82,575 mm

Descrizione tecnica

Modello	160
Ø esterno A	165 mm
Attacco a cono corto	5
Numero max. giri	5400 min ⁻¹
Corsa di serraggio per griffa S	6,5 mm
Ø contropunta B	82,575 mm
Passaggio E	42 mm
Dim. viti prigioniera	M10
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	5 - 170 mm
Numero di viti prigioniera	4
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	65 - 186 mm
Peso	9,6 kg
Chiave esagono interno K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Tipo di prodotto

Mandrini autocentranti
a comando tangenziale

Accessori

Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 160

313200 160

Set di 3 griffe base dentatura diritta Per tipo mandrino 160

313207 160

Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 160

313210 160

Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 160

313205 160

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 160

313250 160