

KERN**Pesapallet, Campo di pesatura: 1500kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919912 1500
GTIN	4045761203198
Classe articolo	96D

Descrizione**Esecuzione:**

Pesapallet mobile. 2 ruote e impugnatura per un comodo trasporto della pesapallet.
Pesatura dinamica: in caso di condizioni di pesatura instabili o di pesa di animali, è possibile ottenere un valore di pesatura stabile mediante un valore medio.
Possibilità di funzionamento a batteria. 4 celle di pesatura in alluminio con rivestimento in silicone.
Attrezzatura di sollevamento: acciaio, termoverniciata. Protezione IP67 contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Con calotta protettiva e adattatore di rete esterno.

Verniciatura:

Acciaio, **termoverniciata**.

Descrizione tecnica

Campo di pesatura	1500 kg
Campo massimo di pesatura	0,5 - 1500 kg
Numero di batterie contenute	4

Larghezza	840 mm
Altezza	110 mm
Profondità	1195 mm
Peso	51 kg
Risoluzione	500 g
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Mignon AA
Tipo di prodotto	Pesapallet