



Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe base e morsetti temprati, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 160/5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313137 160/5
GTIN	2050001928870
Classe articolo	33U

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.**
- **Lunga durata con la massima precisione.**
- **Sistema modulare con bussole di protezione.**
- **Tempi di allestimento minimi.**
- **Corpo del mandrino temprato fino a Ø 315 mm.**
- **Grande foro passante (Dim. E!).**
- **Spina di sicurezza per la massima sicurezza d'uso.**
- **Griffe base compatibili con i mandrini del sistema "F" e del sistema "Duro".**
- **Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.**
- **Elevata precisione di serraggio dei Ø interni più piccoli.**

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.

Incluso 1 set di griffe base e morsetti duri.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200 – 313350.

Descrizione tecnica

Ø Contropunta B	82,575 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	5 - 170 mm
Ø Esterno A	165 mm
Passaggio E	42 mm
Numero di viti prigioniere	4
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	65 - 186 mm
Dimensione viti prigioniere	M10
Attacco a cono corto	5
Corsa di serraggio per griffa S	6,5 mm
Peso	9,6 kg
Modello	160
Numero massimo giri	5400 min ⁻¹
Chiave esagono interno K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Accessori

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 160	313250 160
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 160	313200 160
Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 160	313210 160
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 160	313205 160
Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 160	313207 160