



Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe integrali, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 200/5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313135 200/5
GTIN	2050001928818
Classe articolo	33U

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.**
- **Lunga durata con la massima precisione.**
- **Sistema modulare con bussole di protezione.**
- **Tempi di allestimento minimi.**
- **Corpo del mandrino temprato fino a \varnothing 315 mm.**
- **Grande foro passante (Dim. E!).**
- **Spina di sicurezza per la massima sicurezza d'uso.**
- **Griffe base compatibili con i mandrini del sistema "F" e del sistema "Duro".**
- **Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.**
- **Elevata precisione di serraggio dei \varnothing interni più piccoli.**

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.

Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200 – 313350.

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Campo di serraggio con morsetti temprati esterni: 8 - 208 mm

Campo di serraggio con morsetti temprati interni: 72 - 224 mm

Corsa di serraggio per griffa S: 7 mm

Ø esterno A: 206 mm

Passaggio E: 52 mm

Ø contropunta B: 82,575 mm

Descrizione tecnica

Numero max. giri	4800 min ⁻¹
Ø contropunta B	82,575 mm
Attacco a cono corto	5
Dim. viti prigioniere	M10
Corsa di serraggio per griffa S	7 mm
Passaggio E	52 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	8 - 208 mm
Numero di viti prigioniere	4
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	72 - 224 mm
Ø esterno A	206 mm
Modello	200
Peso	18,6 kg
Chiave esagono interno K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Tipo di prodotto

Mandrini autocentranti
a comando tangenziale

AccessoriSet di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino
200

313200 200

Set di 3 griffe base dentatura diritta Per tipo mandrino 200

313207 200

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 200

313250 200

Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino
200

313205 200

Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 200

313210 200