

Garant**CCGW 120412 FN, MKD, Esecuzione del tagliente: NS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265940 NS
GTIN	4062406096021
Classe articolo	21L

Descrizione**Esecuzione:**

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser. Profilo per materiali sintetici (PMMA, POM, acrilici ecc.).

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	MKD
Esecuzione del tagliente	NS
Profondità di taglio a_p	0,01 - 0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,005 - 0,4 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo	MKD
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 1400 m/min
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGW 120412 FN
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Attributo del nome del prodotto	MKD
Possibilità di riaffilatura	sì
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura