

**Trapano con base elettromagnetica, Modello: MAB825****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	076535 MAB825
GTIN	4250187507571
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sistema integrato di lubrificazione interna, indicatore magnetico per il controllo della coesione magnetica.**
- **Contenitore integrato per olio da taglio, guida cavi integrata nell'alloggiamento.**
- **Trasmissione a bagno d'olio.**

Potenza allo stato puro per lavorazioni pesanti. Punta a carotare fino a \varnothing 100 mm.

Filettatura fino a massimo M30 grazie

all'adattatore in dotazione. Portautensili MK3 con **sistema di cambio rapido Keyless**. Il termostato di sicurezza e la frizione proteggono la macchina e l'utensile. Il motore a 4 velocità, la regolazione elettronica dell'albero pieno e la disattivazione della coppia consentono di impostare sempre il numero di giri ottimale senza perdere potenza. **Comprese punte a carotare \varnothing 17,5 / 21 / 24 mm**, profondità di taglio 55 mm; **adattatore per maschi a filettare M20 / M24 / M27**.

Fornitura:

Inclusi valigetta, attacco per punta a carotare, estrattore per punta a carotare, catena di sicurezza, **raschiatrucioli magnetico**, sistema di lubrificazione e chiave di servizio.

Nota:

- **Per punte a carotare vedi da n. art. 118780 a 118825.**

- **Trapani con base elettromagnetica con avanzamento automatico, piastra di bloccaggio a vuoto e dispositivi stringitubi su richiesta.**
- **Trapani con base elettromagnetica ad aria compressa con standard ATEX su richiesta.**

Descrizione tecnica

Portautensile forma	MK3
Denominazione originale prodotto	MAB825
Campo numero di giri 2 ^a velocità	65 - 175 min ⁻¹
Larghezza	240 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	31,75 mm
Campo numero di giri 1 ^a velocità	40 - 110 min ⁻¹
Ø Massimo alesatura	31,75 mm
Dimensione portautensile	19 mm, 32 mm Weldon
Lunghezza	370 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	100 mm
Peso	25 kg
Corsa utile	255 mm
Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M30 mm
Campo numero di giri 3 ^a velocità	140 - 360 min ⁻¹
Larghezza base magnetica	220 mm
Ø Massimo svasatura	50 mm
Potenza assorbita	1800 W
Campo numero di giri 4 ^a velocità	220 - 600 min ⁻¹
Altezza	475 mm
Lunghezza base magnetica	110 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Set di punte a carotare in HSS	118825
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Punta a carotare in HMProfondità di taglio 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20