

**Punta forante in metallo duro SDS max, Ø xlunghezza complessiva:  
45X520mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 789204 45X520 |
| GTIN            | 3165140565882 |
| Classe articolo | 76K           |

**Descrizione****Esecuzione:****Speciale geometria degli inserti in metallo per durate maggiori.**

TARGET TIP TECHNOLOGY - punta piegata più affilata: Foratura più precisa, nessuno scivolamento sulla superficie, più aggressivo nell'acciaio per cemento armato e maggiore velocità di foratura. La certificazione PGM è garanzia di fori perfettamente geometrici adatti all'applicazione di tasselli, per ancoraggi sia chimici che meccanici. Ampie scanalature per la polvere di foratura per un'asportazione più rapida e minor attrito.

Testa foratrice a sezione quadra a partire da Ø 16 mm.

**Uso:**

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

**Nota:**

Generazione SDS-max-7 con taglienti incorporati in metallo duro, saldati.

**Descrizione tecnica**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø                             | 45 mm                  |
| Lunghezza complessiva         | 520 mm                 |
| Lunghezza operativa           | 400 mm                 |
| Materiale da taglio           | HM                     |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo                        | SDS Max                |
| Tipo di prodotto              | Punta per pietra       |

