



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 20/3Lmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	80 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	160 mm
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Numero taglienti Z	3
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Ø Tagliente D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	38 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	33 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,52 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	11,3 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------