



## Fresa ad alto avanzamento MFH mini, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Classe articolo	250

### Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	25 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	5
Sporgenza totale $L_1$	60 mm
Ø $D_3$	18 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	140 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	48 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	43 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,05 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	16,3 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

---

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------