



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 32/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	40 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Ø Tagliente D_c	32 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
Numero taglienti Z	6
Sede filettata M	M16
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per α_{max}	23,3 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{min.}}$	57 mm
Angolo rampa α_{max}	0,74 grado
Fresatura a interpolazione Ø $D_{\text{max.}}$	62 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato

Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------