



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, Ø D / Numero taglienti Z: 25/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Classe articolo	250

Descrizione tecnica

Sede filettata M	M12
Lunghezza complessiva L_{compl}	35 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Numero taglienti Z	4
Inserto adatto	LOGU 0303..
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing Tagliente D_c	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza rampa L per α_{max}	16,3 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Angolo rampa α_{max}	1,05 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura circolare

Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------