



CNMG 120412 Wiper, Tipo: CA515



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120412 Wiper CA515 Tipo: CA515
 Rompitrucioli: WQ
 Profondità di taglio a_p : 1 - 3,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 430 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 430 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Rompitrucioli	WQ
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1 - 3,5 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura