

**TNMG 160404, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	PS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 435 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4,5 mm
Impiego principale	P
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura