



CNMG 120408 Wiper, Tipo: CA515



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120408 Wiper CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: WP

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 480 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 480 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	WP
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura