

Garant**Disco abrasivo lamellare speed+ CER piatto, Ø 125 mm, Grana: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	565239 40
GTIN	4062406159351
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.**
- **Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Platello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.**

speed+ - disposizione ottimizzata delle lamelle per un effetto simile a quello di un disco fibrato con **elevata aggressività**.

Uso:

Lavorazione di bordi, asportazione.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Grana	40

Descrizione della forma	piatto
Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		