

**Disco abrasivo lamellare speed+ ZA piatto, Ø 125 mm, Grana: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	565299 40
GTIN	4062406159559
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.**
- **Platello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

speed+ - disposizione ottimizzata delle lamelle per un effetto simile a quello di un disco fibrato con **massima aggressività**.

Uso:

Lavorazione di bordi, asportazione.

Velocità periferica max.: 80 m/s

Descrizione della forma: piatto

Ø foro: 22,23 mm

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	piatto
Ø Disco	125 mm
Ø Foro	22,23 mm

Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		