


DNMG 150604, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250796 CA515
GTIN	4960664676644
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150604 CA515 Tipo: CA515
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 435 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 435 m/min
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PS
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura