

**DCMT 070208, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260486 CA515
GTIN	4960664675937
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070208 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 390 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	GK
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 390 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070208
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura