

**DC. T 11T304, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260386 CA515  |
| GTIN            | 4960664676040 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione**

DC. T 11T304 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 390 m/min

**Descrizione tecnica**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm              |
| Rompitrucioli                                    | HQ                  |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,25 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 1,5 mm        |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 100 - 390 m/min     |
| Condizione di taglio                             | continuo            |
| Impiego principale                               | P                   |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo                              | CA515                 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura              |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | DCMT 11T304           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 2                     |
| Tolleranza                        | M                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |