

**DCMT 070202, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 390 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	GK
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Impiego principale	P
Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura