


DCMT 11T302, Tipo: CA515

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260488 CA515
GTIN	4960664676002
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 11T302 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 390 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 390 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	continuo

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura