

**VBMT 110308, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Classe articolo	25E

**Descrizione**

VBMT 110308 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 110 - 390 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	HQ
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 390 m/min
Impiego principale	P

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura