

**DC. T 11T304, Tipo: CA515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DC. T 11T304 CA515 Tipo: CA515

Rompitrucioli: GK

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 110 - 390 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 390 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P

Tipo	CA515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura