

Garant**Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante, BT 50 A = 100, Ø di serraggio D1: 6mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302655 6
GTIN	4062406100148
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min⁻¹. **Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	25 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	6
Ø Attacco D ₁	6 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Adattatore	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per cono 50	308785 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per cono 50	308790 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per cono 50	308760 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per cono 50	308765 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per cono 50	308795 50
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 6 mm	309900 6