

Garant
Disco per troncatura CerRapid EXTRA SOTTILE, acciaio, INOX, Ø Disco: 178mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563256 178
GTIN	4062406162337
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

La **grana ceramica (CER)** autoaffilante e lo specifico **legante ad alte prestazioni** permettono una **potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse** rispetto ai dischi per troncatura tradizionali (A).

- **Massima produttività grazie alla massima rapidità di troncatura.**
- **Equilibrio ottimale tra comportamento di taglio estremamente morbido con il minimo sforzo e la massima durata.**

Specifica:

CER60Q-BF.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Ø Disco	178 mm
Specifica	CER60Q-BF

Numero massimo giri	8600 min ⁻¹
Forma	41
Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	1,6 mm
Per spessori materiale	7,7 - 8 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Coppia di flange di serraggio Ø Flangia 76 mm

563990 76